



**NUOVI
PRODOTTI**

IN QUESTA NEWSLETTER:

Trasparente HS240 8-414

Cambio di confezionamento di alcune basi

Nuovi prodotti per la Serie 3000

BeroBase MM 540

Sistemi WaterBase

Sito Web De Beer Refinish

Aggiornamenti colore

Nuovo minibus De Beer Australasia

Sunrise Children's Village

Trasparente HS240 8-414

Abbiamo il piacere di annunciare l'uscita di un nuovo Trasparente: l' 8-414 Clearcoat HS420. Si tratta di un trasparente eco compatibile, di alta qualità ed unico nel suo genere, con eccellenti proprietà di essiccazione e brillantezza. L'8-414 è un prodotto dalle svariate applicazioni e, insieme alla gamma De Beer di catalizzatori e diluenti, è in grado di garantire ottimi risultati finali.



Il rapporto di miscelazione è 3:1 con catalizzatore HS420 Rapido, Medio o Lento. Il trasparente 8-414 può essere utilizzato con o senza diluente: si può così scegliere tra due diversi metodi di applicazione. Per l'utilizzo corretto, è necessario fare riferimento alle schede tecniche, consultabili anche sul sito Internet www.de-beer.com, oppure sulla versione di ICRIS 7.3.0.0.

Di seguito riportiamo il set completo di prodotti da utilizzare insieme all' 8-414 e relativi lattaggi:

Latta	Codice prodotto
Trasparente HS420 8-414 da 1 e 5 litri	8-414/1 e 8-414/5
Catalizzatore HS420 Rapido 8-440 da 1 litro	8-440/1
Catalizzatore HS420 Medio 8-450 da 1 litro	8-450/1
Catalizzatore HS420 8-460 Lento da 1 litro	8-460/1 (a partire da Marzo 2010)
Diluente UNI Rapido 1-141 da 1 e 5 litri	1-141/1 e 1-141/5
Diluente UNI Standard 1-151 da 1 e 5 litri	1-151/1 e 1-151/5
Diluente UNI Lento 1-161 da 1 e 5 litri	1-161/1 e 1-161/5

Publication information

Questa Newsletter è pubblicata da:
De Beer Refinish
P.O. Box 2139, 8203 AC Lelystad
The Netherlands
T: +31 (0)320 292200
F: +31 (0)320 292201
E: info@de-beer.com
I: www.de-beer.com

Questa Newsletter viene distribuita gratuitamente in oltre 1.500 copie ed è inviata regolarmente ai clienti e contatti della De Beer Refinish. Lo staff editoriale è consapevole della propria responsabilità nell'assicurare la massima affidabilità delle notizie qui pubblicate. Tuttavia, non è possibile accettare reclami per eventuali imprecisioni.

Se volete ricevere un maggior numero di copie della nostra Newsletter oppure necessitate di una copia in formato digitale, inviateci un email con la vostra richiesta.

Cambio di confezionamento di alcune basi

Solo per clienti situati al di fuori della Comunità Europea

I colori metallizzati 513B (Metallic Bright) e il 513VF (Metallic Very Fine) della linea BeroBase sono ora disponibili in confezioni da 3,5 litri invece di 1 litro. L'utilizzo di questi colori negli ultimi tempi è aumentato considerevolmente, in parte perché essi si trovano in un gran numero di formule. Il passaggio dalle latte di un 1 litro a quelle di 3,5 litri non solo ha il vantaggio di risparmiare tempo ma si rivela essere economicamente più conveniente.

Le nuove latte da 3,5 litri possono essere ordinate utilizzando i seguenti codici prodotto:

Prodotto	Codice
MM 513B Metallic Bright	9584/3.5
MM 513VF Metallic Very Fine	9583/3.5


 NUOVI
PRODOTTI

Nuovi prodotti per la Serie 3000

La De Beer ha aggiunto altri 2 prodotti alla linea Serie 3000. Per facilitare ulteriormente l'utilizzo di questa linea HS420 sono stati sviluppati e implementati i seguenti prodotti:

ADDITIVO HS TAPING 30-69

Si tratta di un additivo speciale per design che aiuta a riprodurre diversi colori su un'unica superficie. L'utilizzo di questo additivo per lavorazioni speciali permette di ridurre notevolmente i tempi di essiccazione ed impiegare molto meno tempo per l'esecuzione dei lavori. Sostituendo il diluente speciale 8-181 con l'additivo 30-69, è possibile applicare il colore successivo praticamente subito: è un prodotto unico ed è disponibile in latte da 5 litri da marzo 2010, utilizzando il codice prodotto 30-69/5.

PASTA OPACANTE HS 30-49

Valspar ha introdotto la pasta opacante HS 30-49 per rispondere alla crescente richiesta di colori meno lucidi. Questo prodotto è stato specificatamente concepito per ridurre la brillantezza dei colori formulati con la Serie 3000 BeroThane HS420.

Il livello di brillantezza dipende dalla quantità di pasta opacante HS aggiunta nella formula della seconda mano di colore, dal semi lucido, al satinato al guscio d'uovo. La prima mano della Serie 3000 BeroThane HS420 deve essere applicata senza additivo opacante. La pasta opacante HS 30-49 è già da adesso disponibile utilizzando il codice prodotto 30-49/1.

BeroBase MM 540

Solo per clienti fuori dalla Comunità Europea

In questo paragrafo parliamo dei colori leadfree, ovvero senza piombo, come la base MM 542 Leadfree Yellow della Serie BeroBase. Queste basi hanno un minore impatto ambientale e sono conformi alle normative per la riduzione del piombo nelle basi, in vigore in un numero sempre crescente di Paesi.

Per completare la linea delle basi, abbiamo introdotto la MM 540 BeroBase Leadfree Yellow Orange. Contemporaneamente la MM 531 BeroBase Chrome Yellow Chiara, la MM 532 BeroBase Chrome Yellow e la MM 533 BeroBase Orange verranno eliminate dall'assortimento. I colori a contenuto di piombo potranno essere ordinati fino al mese di aprile 2010, mentre le formule che li contengono saranno disponibili solo a richiesta. Si può ordinare la nuova base MM 540 BeroBase Leadfree Yellow Orange da subito utilizzando il codice 9540/1.

Sistemi WaterBase

Nel mese di Febbraio 2010 sono stati introdotti i nuovi sistemi della linea di vernici ad acqua WaterBase Serie 900. Si tratta di un sistema WaterBase semplice, un cabinet riscaldato versione standard e versione Atex, con questi tre nuovi prodotti abbiamo pensato di rispondere meglio alle sempre più numerose richieste di avere uno scaffale extra con coperchi agitatori e un motore adatto alla miscelazione dei fondi, dentro al cabinet stesso.

A partire dal momento in cui i vecchi cabinet saranno esauriti passeremo ai nuovi, che potranno essere ordinati utilizzando i codici seguenti:

Prodotto	Codice
Sistema Waterbase semplice 1.2 m	66-830
Ripiano extra per i fondi, inclusi coperchi agitatori e Motore EX per sistema WaterBase.	66-084
Ripiano extra per I fondi, inclusi coperchi agitatori e Motore Standard per sistema WaterBase.	66-086
Cabinet WaterBase riscaldato 1.7 m	66-081
Ripiano extra per I fondi, inclusi coperchi agitatori e motore standard per il cabinet riscaldato.	66-087
Cabinet riscaldato (versione Atex) 1.7 m	66-083
Ripiano extra per I fondi, inclusi coperchi agitatori e Motore EX per cabinet riscaldato (versione Atex)	66-085

Introdurremo anche un nuovo tavolo da lavoro, con cassetto, che può essere ordinato utilizzando il codice prodotto 66-836.

Sito Web De Beer Refinish

Dallo scorso mese di dicembre, il website De Beer Refinish è disponibile anche in ceco, russo, cinese e finlandese. E' possibile scegliere la lingua desiderata selezionando la bandiera di riferimento nell'angolo in alto a destra dello schermo.

E' stata inoltre aggiunta recentemente la matrice per i catalizzatori ed i diluenti, che mostra a quale temperatura e per quale tipo di riparazione è possibile utilizzare un determinato catalizzatore e/o diluente.

Nelle passate edizioni delle newsletter vi abbiamo spesso dato informazioni sul nuovo servizio di richiesta formule, ad uso interno, chiamato Color Service Form (CSF). Abbiamo aggiunto una nuova opzione che permette di esportare le informazioni riguardo richieste e reclami sulle formule colore in formato Excel in modo da poter riutilizzare i dati a piacimento.

Le istruzioni per l'uso sono contenute nel manuale che si trova anch'esso sulla pagina del CSF. Qualora desideraste maggiori informazioni sul servizio colore, vi preghiamo di contattare il vostro referente tecnico presso la Valspar Italy.

Aggiornamenti colore

I nuovi aggiornamenti colore saranno disponibili a partire dai primi giorni di marzo. Si tratta di:

- **CD Rom ICRIS versione 7.3.0.0**
- **CD Rom Connex**
- **Aggiornamento Colour Box**

Gli aggiornamenti verranno inviati preferibilmente insieme agli ordini in corso. Tuttavia è possibile richiedere una spedizione a parte in caso non abbiate ordini in programma per periodo in oggetto. Vi preghiamo di contattarci in caso non abbiate ricevuto gli aggiornamenti per metà aprile.



Nuovo minibus De Beer Australasia



Nella filiale australiana della De Beer, la De Beer Australasia, si è deciso di sperimentare nuove tecniche di verniciatura su dei minibus.

Il nuovo minibus può trasportare fino a 12 persone e viene regolarmente utilizzato per ospiti o per corsisti in visita al sito Valspar / De Beer, in particolare nel tratto da e per l'aeroporto di Sydney.

"E' qualcosa che proprio non passa inosservato per le strade" è questo il commento più frequente di chi assiste al passaggio del colorito mezzo. "Fa sorridere i visitatori ed i corsisti in attesa di essere prelevati dall'aeroporto" afferma Mark Lyal, responsabile tecnico della De Beer Australasia.



Sunrise Children's Village

Lo scorso anno Valspar bv ha donato l'equivalente del suo bonus di fine anno al Villaggio Sunrise Children: si tratta ormai di una consuetudine in quanto da ormai molti anni si è scelto di fare beneficenza a favore dei bambini ospiti del villaggio, consuetudine che si pensa continuerà negli anni a seguire.

Alla fine del 2009, i collaboratori De Beer in Australia hanno avuto l'opportunità di conoscere alcuni dei bambini, e istruttori, durante un viaggio fatto in Australia: un gruppo di 28 bimbi ed alcuni accompagnatori, infatti, hanno avuto l'opportunità di recarsi a Sydney dove hanno potuto esibirsi in un mini spettacolo dal titolo "quando i sogni si avverano". Si è rivelata una serata fantastica con canti, balli e musica nello splendido scenario della Opera House

di Sydney. I bambini hanno iniziato l'esibizione con dei balli tradizionali, tra cui il Coconut (ballo delle noci di cocco), seguito da altre 9 performance stupefacenti. La serata si è conclusa con un'esibizione da solista del tredicenne Chom Chansival, il cui brano ha commosso alle lacrime il pubblico presente.

Il giorno seguente, la filiale australiana ha organizzato una giornata speciale in barca, il tour, inclusivo di pranzo a bordo, ha percorso tutta la baia di Sydney. Un'esperienza del tutto nuova per i bimbi cambogiani che si è rivelata anch'essa un enorme successo, dopodiché il team australiano ha dovuto congedarsi dal gruppo che è rientrato in patria.

Nella foto mostriamo i bambini nel corso della gita in barca.

Vacanze Valspar bv

Vi preghiamo di prendere nota che nei giorni elencati qui di seguito, la Valspar bv sarà chiusa per festività:

Lunedì 5 Aprile

Venerdì 30 Aprile

Mercoledì 5 Maggio

Giovedì 13 Maggio e Venerdì 14 Maggio

Lunedì 24 Maggio

Venerdì 4 Giugno

- Lunedì di Pasqua

- Compleanno della Regina

- Giorno della liberazione

- Ascensione

- Lunedì bianco

- Festa del Personale